

FARBY GRAFICZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-73
	Farby typograficzne Farby do maszyn arkuszowych akcydensowe czarne	7463-02 Arkusz 09
		Grupa katalogowa XVII 96 <sup>1)</sup>
Typographic inks Black job inks for sheet-fed printing machines	Encres typographiques Les encres pour travaux de ville pour les machines	Типографские краски Черные акцидентные краски для листовых машин

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są farby typograficzne do maszyn arkuszowych akcydensowe czarne.

## 2. Normy związane

BN-69/5043-04 Opakowania jednostkowe metalowe. Pudełka z zakrywką  
BN-71/5043-05 Opakowania jednostkowe metalowe. Wiadro cylindryczne  
BN-72/7468-01 Farby graficzne. Pakowanie, przechowywanie i transport  
Pozostałe normy związane podano w tablicy.

## 3. Przykład oznaczenia farby typograficznej do maszyn arkuszowych akcydensowej czarnej:

FARBA TYPOGRAFICZNA CZARNA A0103 BN-73/7463-02 ark. 09  
1319-112

## 4. Charakterystyka techniczna

Lp.	Wyszczególnienie właściwości	Wymagania	Sposób sprawdzenia <sup>1)</sup> wg
1	Postać	masista	BN-67/7469-15
2	Wygląd zewnętrzny	zgodny z BN-67/7469-15	BN-67/7469-15
3	Wskaźnik rozlewu w temperaturze 25 ± 0,2°C, mm	10 ± 2	BN-66/7469-07
4	Lepkość dynamiczna w temperaturze 25 ± 0,2°C, mN · s/cm <sup>2</sup>	38000 ± 8000	BN-73/7469-09, 04
5	Utarcie, μm, najwyżej	12,5	BN-66/7469-10
6	Czas utrwalania, h, najwyżej <sup>2)</sup>	18	BN-70/7469-27
7	Intensywność barwy w stosunku do wzorca, %	100 ± 5	BN-66/7469-08
8	Krycie, cm <sup>2</sup> /g	750 ± 100	BN-67/7469-14
9	Odcień barwy	praktycznie zgodny z wzorcem	BN-67/7469-13
10	Ścieranie	odporność dostateczna	BN-70/7469-26 p.2.5a)
11	Skłonność do migracji w stopniach szarej skali <sup>3)</sup>	4	BN-68/7469-20
12	Odbijanie, %, najwyżej	80	BN-69/7469-24

Okres gwarancji - farby powinny odpowiadać wymaganiom normy w okresie co najmniej 9 miesięcy od daty produkcji.

<sup>1)</sup> Pobieranie próbek wg BN-73/7469-02.

<sup>2)</sup> Odbitki wykonać na papierze drukowym zwykłym klasy IV wg BN-65/7321-04.

<sup>3)</sup> Stosować farbę białą nr 9288 offs. supra.

## 5. Program badań

a) badania pełne, polegające na sprawdzeniu zgodności ze wszystkimi wymaganiami podanymi w tablicy, które należy wykonywać przy każdej zmianie stosowanych surowców i receptury, mogących mieć wpływ na wynik badania, a także w przypadku badań rozjemczych,

1) Symbol wg SWW: 1319-112.

Centralne Laboratorium Poligraficzne Oddział w Gdańsku  
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego dnia 8 lutego 1973 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1973 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1973 poz. 44 )

b) badania niepełne, polegające na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w tablicy lp. 2, 4, 5, 6, 7, 9, które należy wykonywać dla każdej partii wyrobu.

6. Pakowanie, przechowywanie i transport - zgodnie z BN-72/7468-01 z tym, że farbę należy pakować do pudełek z zakrywką wg BN-69/5043-04 pojemności 1,0 ÷ 5,0 dm<sup>3</sup>, wiader cylindrycznych wg BN-71/5043-05 oraz do innych opakowań uzgodnionych z odbiorcą.

K O N I E C

BG PW  
BN. 004791



40000000343146

1	Wzrost	170-180
2	Waga	60-70
3	Temperatura ciała	36,5-37,5
4	Ciepota skóry	32-34
5	Ciepota błon śluzowych	36,5-37,5
6	Ciepota jamy ustnej	36,5-37,5
7	Ciepota jamy nosowej	36,5-37,5
8	Ciepota j. ucha	36,5-37,5
9	Ciepota j. oka	36,5-37,5
10	Ciepota j. szyi	36,5-37,5
11	Ciepota j. klatki piersiowej	36,5-37,5
12	Ciepota j. brzucha	36,5-37,5
13	Ciepota j. nóg	36,5-37,5
14	Ciepota j. rąk	36,5-37,5
15	Ciepota j. twarzy	36,5-37,5
16	Ciepota j. głowy	36,5-37,5
17	Ciepota j. szyi	36,5-37,5
18	Ciepota j. klatki piersiowej	36,5-37,5
19	Ciepota j. brzucha	36,5-37,5
20	Ciepota j. nóg	36,5-37,5
21	Ciepota j. rąk	36,5-37,5
22	Ciepota j. twarzy	36,5-37,5
23	Ciepota j. głowy	36,5-37,5
24	Ciepota j. szyi	36,5-37,5
25	Ciepota j. klatki piersiowej	36,5-37,5
26	Ciepota j. brzucha	36,5-37,5
27	Ciepota j. nóg	36,5-37,5
28	Ciepota j. rąk	36,5-37,5
29	Ciepota j. twarzy	36,5-37,5
30	Ciepota j. głowy	36,5-37,5

Wzrost: 170-180  
Waga: 60-70  
Temperatura ciała: 36,5-37,5  
Ciepota skóry: 32-34  
Ciepota błon śluzowych: 36,5-37,5  
Ciepota jamy ustnej: 36,5-37,5  
Ciepota jamy nosowej: 36,5-37,5  
Ciepota j. ucha: 36,5-37,5  
Ciepota j. oka: 36,5-37,5  
Ciepota j. szyi: 36,5-37,5  
Ciepota j. klatki piersiowej: 36,5-37,5  
Ciepota j. brzucha: 36,5-37,5  
Ciepota j. nóg: 36,5-37,5  
Ciepota j. rąk: 36,5-37,5  
Ciepota j. twarzy: 36,5-37,5  
Ciepota j. głowy: 36,5-37,5